

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/filtr-antysmogowy-kanalowy-mocarz-ca-200-z-aktywnym-weglem-p-5499.html>

## Filtr antysmogowy kanałowy MOCarz-CA-200 z aktywnym węglem



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>589,99 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>479,67 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>MOCarz-CA-200</b> |
| Producent        | <b>Alnor</b>         |

### Opis produktu

#### **MOCarz-CA-200**

#### **Filtr antysmogowy kanałowy z aktywnym węglem**


Filtr antysmogowy skonstruowany jest z myślą o skutecznej filtracji tzw. pyłu zawieszonego. Częstki PM<sub>2,5</sub> oraz PM<sub>10</sub> są głównym składnikiem smogu, które mają średnicę optyczną 2,5 oraz 10 µm (mikrometrów). Skuteczność filtracji (redukcji zapylenia) cząstek PM<sub>2,5</sub> sięga do 73%, a PM<sub>10</sub> do 81% (wg badań przeprowadzonych przy pomocy miernika pyłów zawieszonych). Filtr kanałowy antysmogowy składa się ze szczelnej puszkii oraz dwóch filtrów: wstępnego oraz antysmogowego.

Zaleca się instalację filtra antysmogowego na kanałach czerpnych w domowych instalacjach wentylacyjnych i rekuperacji. W wersji MOCarz-CA filtr wstępny to filtr z aktywnym węglem. Głównym celem zastosowania takiego materiału jest dezodoryzacja powietrza oraz wstępne oczyszczanie z pyłów oraz zanieczyszczeń gazowych. Węgiel aktywny (aktywowany) posiada ogromną powierzchnię adsorpcji, przez co skutecznie „wiąże” na swojej powierzchni cząstki zanieczyszczeń, bakterii, węglowodorów.

Wkłady (zestaw do 1 puszkii):

FSBQ-W-CA - filtr wstępny z aktywnym węglem -ISO Coarse 75%

MOCarz-W - filtr właściwy - ISO ePM<sub>1</sub> 80% zgodnie z EN-ISO 16890 (EU9-F9)



| Kod                        | Ød<br>[mm] | A<br>[mm] | L<br>[mm] |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| MOCarz-100 / MOCarz-CA-100 | 100        | 160       | 290       |
| MOCarz-125 / MOCarz-CA-125 | 125        | 180       | 290       |
| MOCarz-160 / MOCarz-CA-160 | 160        | 210       | 290       |
| MOCarz-200 / MOCarz-CA-200 | 200        | 250       | 290       |
| MOCarz-250 / MOCarz-CA-250 | 250        | 300       | 290       |
| MOCarz-315 / MOCarz-CA-315 | 315        | 360       | 290       |

Wykres spadków ciśnień dla MOCarz-200 / MOCarz-CA-200

